

MJ Series

さらなる使いやすさを求めて

MJ-H I : 在宅透析1床用

MJ-P I : 病棟透析1床用

MJ-P II : 病棟透析2床用

通常運転		装置運転			
原水量	1.80 L/min	原水	0.16 MPa	停止	⏏
RO水量	0.73 L/min	ポンプ入口	0.13 MPa	緊急送水	🚰
RO水質	3.5 uS/cm	膜入口	0.32 MPa	モード	📄
インバータ	74.9 %	膜出口	0.29 MPa		
送水	0.15 MPa				

2018 / 10 / 30 (火) 17:35



MJシリーズの特長

- NEW** ・ ディスポ型フィルタの採用でクイック交換を実現
- NEW** ・ インバータポンプ採用で流量調整の自動化と静音運転を実現
- ・ コンパクト設計で省スペース化を実現
- NEW** ・ フィルタ交換、原水・送水・排水接続を容易にするため装置へのアクセスを前面に集中配置
- ・ カラータッチパネル採用により操作性が向上

病棟透析用の特長

- NEW** ・ 消毒機能の搭載 MJ-PI・MJ-P II
- NEW** ・ 大型キャスターの採用により移動もスムーズ MJ-PI・MJ-P II
- NEW** ・ 2床用をラインアップ MJ-P II





■標準仕様


型 式	MJ-HI 在宅透析1床用	MJ-PI 病棟透析1床用	MJ-PII 病棟透析2床用
標準透過水量 (at 7°C)	42L/hr		72L/hr
モジュール形状	2.8" スパイラル型モジュール (ディスポーザブル)		
モジュール本数	2本		3本
プレフィルタ (5μm)	5" (ディスポーザブル) ×1本		
カーボンフィルタ	5" (ディスポーザブル) ×1本		
警報・報知	RO入口圧低下、ROポンプ故障、RO水量異常、RO膜入口圧上昇、RO水量センサ異常、原水リーク、漏水、消耗品交換		
外部運転信号	DC24V 有電圧、又は無電圧 a 接点 (コネクタ接続)		
薬液消毒機能	—		あり
外形寸法 (W×D×H mm)	340×450×920		340×450×1000
製品重量 / 運転重量 (kg)	50/51		
電源 (50Hz/60Hz)	1φ100V アース付きコンセント (±10%以内) 0.2kW		
接続口径	原水: 1/2" ソケット ×1		
	RO水 送り/戻り: 1/4" ソケット ×2		
	排水: 1/4" ソケット ×1 排水: 1/2" ソケット ×1		
原水供給条件	圧力: 0.1~0.3MPa		
	温度: 7~30°C		
	水質: 水道水 (市水) でFI値5未満		
	※原水硬度が高い場合 (100mg/L以上)、1次側軟水化処理をしてください。		

■オプション

- 原水加圧ポンプ
- 漏水検知帯
漏水電動弁 (原水用)
- 限外ろ過膜 (内蔵)
- 軟水機




<http://www.j-waters.co.jp>



※在宅透析用は920mm

薬液消毒機能

消毒薬液として過酢酸系薬品を使用し、ROモジュール出口から再循環ラインの消毒が可能となりました。



●記載の内容につきましては、予告なく変更する場合があります。

カタログ記載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

カタログ発行: 2024.02



日本ウォーターシステム株式会社 <http://www.j-waters.co.jp>

本 社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-9-4 西野金陵ビル4F
 関東支社 〒104-0042 東京都中央区入船2-3-7 築地エー・アイ・ユービル1F
 東京支店 〒104-0042 東京都中央区入船2-3-7 築地エー・アイ・ユービル1F
 埼玉営業所 〒351-0111 埼玉県和光市下新倉5-9-22
 松本出張所 〒390-0814 長野県松本市本庄1-2-16 YMマンション1F
 大阪支店 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-5-12
 北海道営業所 〒004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央三条5-7-25
 東北営業所 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井6-4-1
 中部営業所 〒463-0072 愛知県名古屋市中区山王山2-191-1
 広島営業所 〒733-0032 広島県広島市西区東観音町25-3
 九州営業所 〒813-0032 福岡県福岡市東区土井2-24-10
 南九州営業所 〒899-5651 鹿児島県始良市脇元627-3
 JWS 四国 〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル6F
 タングラム 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-5

東京都中央区八丁堀4-9-4 西野金陵ビル4F
 東京都中央区入船2-3-7 築地エー・アイ・ユービル1F
 東京都中央区入船2-3-7 築地エー・アイ・ユービル1F
 埼玉県和光市下新倉5-9-22
 長野県松本市本庄1-2-16 YMマンション1F
 大阪府吹田市南金田2-5-12
 北海道札幌市厚別区厚別中央三条5-7-25
 宮城県仙台市若林区荒井6-4-1
 愛知県名古屋市中区山王山2-191-1
 広島県広島市西区東観音町25-3
 福岡県福岡市東区土井2-24-10
 鹿児島県始良市脇元627-3
 香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル6F
 静岡県牧之原市坂部110-5

TEL.03(4321)0150(代表) FAX.03(4321)0149
 TEL.03(3553)2080 FAX.03(3553)2081
 TEL.03(3553)2080 FAX.03(3553)2081
 TEL.048(450)3950 FAX.048(466)4313
 TEL.0263(38)3115 FAX.0263(38)3116
 TEL.06(6387)1104 FAX.06(6387)3241
 TEL.011(796)8255 FAX.011(796)8256
 TEL.022(288)3112 FAX.022(288)3113
 TEL.052(799)5230 FAX.052(799)5231
 TEL.082(233)9351 FAX.082(233)9357
 TEL.092(719)1252 FAX.092(719)1253
 TEL.0995(73)7817 FAX.0995(73)7818
 TEL.087(832)5771 FAX.087(832)5772
 TEL.0548(29)0421 FAX.0548(25)0010